



Elektrische haakse slijper CG, M14 slijpspindelschroefdraad, voor 125 mm schijf-Ø, met herstartblokkering, met anti-vibratiehendel



Bestelgegevens

Bestelnummer	077111 722174
GTIN	4014586875125
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN – compacte haakse slijper Ø 125 mm.

- **Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.**
- **Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.**
- **Hoge overbelastingscapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).**
- **Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.**

Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

Technische beschrijving

Bijzonderheid	korte uitvoering
Maximale doorslijpdiepte	33 mm
Gewicht	2 kg
Wattage	800 W

Gegevensblad

Maximale vibratie volgens EN	5 m/s ²
Herstartblokkering	ja
Maximale schijf-Ø	125 mm
Dodemansschakeling	nee
Artikelomschrijving producent	WSG 8-125
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper