


**Gereedschapsopname vorm C2 axiaal, links, Schacht-Ø d1: 20 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	319110 20
GTIN	4045197223968
Artikelklasse	32V

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**Toepassing:**

Voor vlak insteken.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Vorm: C

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 52 mm

b<sub>2</sub>: 27 mm

Schachtbreedte b<sub>3</sub>: 13 mm

h<sub>5</sub>: 25 mm

**Technische beschrijving**

b <sub>1</sub>	52 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>2</sub>	22 mm

Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
$b_2$	27 mm
$h_5$	25 mm
Schachtbreedte $b_3$	13 mm
$l_1$	55 mm
$h_6$	30 mm
Schacht- $\varnothing$ $d_1$	20 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname

---

## Accessoires

Montagesleutel voor kogelnippel Grootte 10	319003 10
--	-----------