

Garant**eco dubbele VDI-opname axiaal, Schacht-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319191 40
GTIN	4045197624925
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmondten.

Callout:**Voordelen met GARANT eco:**

platte spiraalvormige spaan voor een uitstekende spaanafvoer, in plaats van lange en verwarde spiraalvormige spaan

Nauwelijks sporen van slijtage na het proefdraaien.

Ruwdieptemeting toont gladde oppervlakken.

Toepassing:

Door dubbele vertanding geschikt voor normaal gebruik of voor omgekeerd gebruik (bovenhands).

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technische beschrijving

h_6	48 mm
b_1	130 mm

Schachtbreedte b_3	43 mm
b_2	65 mm
l_1	85 mm
h_2	34 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
h_5	43,5 mm
h_1	25 mm
Schacht-Ø d_1	40 mm
Producttype	VDI-multi-opname