

Garant
MicroClamp – precisieboorhouder, HSK-E 40 A = 46, Type: 0,2-3

Bestelgegevens

Bestelnummer	308394 0,2-3
GTIN	4045197556875
Artikelklasse	31H

Omschrijving
Uitvoering:

- Voor rechts- en linksom draaien.
- Rondloop < 0,01 mm.
- Over te brengen draaimoment 7 Nm.
- Toegestaan toerental: 60000 omw./min.
- Toegestaan aanhaalmoment 2 Nm.

Levering:

Inclusief spansleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Buiten-Ø D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Reservespansleutel: 627425 2

Technische beschrijving

Spanbereik Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Reservespansleutel	627425 2
Ø D ₂	12 mm

Buiten-Ø D	19 mm
Opname	HSK-E 40 A = 46
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	E
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Microboorhouder

Accessoires

Sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep Zeskant 2 mm	627425 2
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 2 mm	627481 2