

Garant**Weldonhouder, PSC 63 kort, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308502 20
GTIN	4045197486080
Artikelklasse	31C

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309885, dopsleutel nr. 309893.

Opmerking:

Geschikte reductie van PSC 63 naar PSC 40 of PSC 50 nr. 318892.

Geschikte reduceerhuls van SK 40 resp. HSK 63 naar PSC 40 of PSC 50 op aanvraag.

Geschikte reduceerhuls van SK 50 resp. HSK 100 naar PSC 63 of PSC 80 op aanvraag.

Geschikte verlengstukken onder nr. 318894, nr. 318895 en nr. 318896.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	20 mm
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Buiten-Ø D	52 mm
Opname	PSC 63 kort

Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Verlengstuk PSC-63 / PSC-63 A-maat 100 mm	318896 100
Verlengstuk PSC-63 / PSC-63 A-maat 60 mm	318896 60