

Garant
ER-spantanghouder, PSC 63 kort, voor ER-spantang-maat: 40

Bestelgegevens

Bestelnummer	308515 40
GTIN	4045197471635
Artikelklasse	31C

Omschrijving
Uitvoering:

- met Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 vorm A en B.

Levering:

inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434. ER-spansleutel nr. 309680 resp. 613300.

Koelvloeistofleiding en dopsleutel nr. 309885 en 309893.

Inwendige koeling: ja

Spanbereik: 3 - 26 mm

Afkoppellengte A-maat: 65 mm

Buiten-Ø D: 63 mm

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610: 40

Technische beschrijving

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	40
Voor ER-spantangen	40

Spanbereik	3 - 26 mm
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Buiten-Ø D	63 mm
Opname	PSC 63 kort
Opnamenorm	ISO 26623-2
Balancerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
--	-----------