


Garant**ER-spantanghouder, PSC 63 A = 100, voor ER-spantang-maat: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308522 16
GTIN	4045197471642
Artikelklasse	31C

Omschrijving**Uitvoering:**

- met Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 vorm A en B.

Levering:

inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434. ER-spansleutel nr. 309680 resp. 613300.

Koelvloeistofleiding en dopsleutel nr. 309885 en 309893.

Inwendige koeling: ja

Spanbereik: 0,5 - 10 mm

Buiten-Ø D: 28 mm

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610: 16

Technische beschrijving

Voor ER-spantangen	16
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	16
Spanbereik	0,5 - 10 mm
Buiten-Ø D	28 mm

Opname	PSC 63 A = 100
Opnamenorm	ISO 26623-2
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mmmet afdichting	309164
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308922 6

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308906 4
HiRunER spansleutel voor momentsleutels Type 16	309749 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spantangenset 6-delig, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmmet afdichting	309014
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309160
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308922 10
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308901 5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mmmet afdichting en spuitnippels	309165
Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25

ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309012
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308906 5