

Garant**Taphouder MLA IK 50 bar, SK 50, Tapbereik: M6-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	338105 M6-20
GTIN	4045197422934
Artikelklasse	31M

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
- Verhoging van de standtijd van de tap/roltap maximaal 300%.
- Inwendige koelvloeistoefvoer tot 50 bar.
- Veilig spannen in snelwisselinzetstukken voor ER-spantangen.
- Rondloop schachtconus t.o.v. conus bij inzetstuk < 3 µm.

Toepassing:

Op bewerkingscentra met synchroonspindel.

- Voor het compenseren van spoedverschillen tussen de tap en synchroonspindel.
- Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

Accessoires:

ER-spantangen, zie nr. 308881-309240 (maat ER11 / 16 / 25). ER-tap-spantangen met vierkant, zie nr. 309399 - 309413 (maat ER 11 / 16 / 25).

Snelwisselinzetstukken en verlengstukken, zie nr. 338120 – 338142.

Aantrekbouten, zie nr. 308600 – 308806.

Koelvloeistofleiding voor HSK, zie nr. 309880.

Dopsleutel voor HSK, zie nr. 309890.

Opmerking:

Maximaal toerental 4000 min⁻¹.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	60 mm
------------	-------

Lengtecompensatie trek	1 mm
Geschikt voor ER-grootte	25
Lengtecompensatie druk	0,2 mm
Tapbereik	M6 – M20
Binnen-Ø D ₁	32 mm
Afkoppellengte A-maat	74 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Vorm	AD
Producttype	Taphouder

Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308941 8
Aantreiboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308941 4
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308941 5
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309409 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308941 13
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309411 16
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308946 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	308946 15

ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309411 12
Basisverlengstuk MLA voor ER-spantang-maat 25	338130 25
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308946 8
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309411 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308941 12
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308946 6
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309409 6
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309409 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309411 8

ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309409 8
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309409 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	308946 13
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309411 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308941 3
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309411 9
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309411 6
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309409 7
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309409 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309411 11
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50

ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309411 14
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309409 11
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309409 16