

Garant**Whistle-Notch-opname, PSC 63 kort, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308510 25
GTIN	4045197486271
Artikelklasse	31C

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met schuin spanvlak (2°) volgens DIN1835 vorm E en DIN6535 vorm HE (= Whistle-Notch).

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309885, dopsleutel nr. 309893.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	25 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Buiten-Ø D	65 mm
Opname	PSC 63 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Verlengstuk PSC-63 / PSC-63 A-maat 60 mm	318896 60
Verlengstuk PSC-63 / PSC-63 A-maat 100 mm	318896 100