



Soldeerstation, Fabrikantnummer: ICON1



Bestelgegevens

Bestelnummer	082301 ICON1
GTIN	4003008085976
Artikelklasse	04K

Omschrijving

Uitvoering:

Temperatuurgeregelde soldeerstations met keramisch PTC-verwarmingselement en van binnenuit verwarmde Ersadur-soldeerpunten (exacte temperatuurdetectie). **Multifunctioneel, antistatisch soldeerstation met groot vermogen** met groot display, geheugen voor kalibratiegegevens, standby-sensor, 3 energievermogensniveaus en shut-down-functie. Stationsinstellingen kunnen met de optie i-Set Tool eenvoudig met een USB-stick worden gedownload en op andere stations worden overgebracht.

Toepassing:

voor alle soldeerwerkzaamheden in de elektronica en elektrotechniek.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	ICON1
Opwarmingsvermogen	150 W
Gewicht soldeerbout zonder kabel	30 g
Regelbereik soldeerpunttemperatuur	150 - 450 °C
Opwarmtijd tot 280 °C	ca. 9 s
Verwarmingsvermogen	80 W
Energievoorziening	Netvoeding

elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Soldeerstation

Accessoires

Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g Soldeerdraad-Ø 1,5 mm	082365 1,5
Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g Soldeerdraad-Ø 1 mm	082365 1
Desoldeer pomp PDD03, kunststof, antistatisch	082355
Soldeervet, 20 g	082370
Soldeerpunt Artikelomschrijving producent PDLF10	082401 PDLF10
Soldeerpunt Artikelomschrijving producent CDLF12	082401 CDLF12
Soldeerpunt Artikelomschrijving producent CDLF32	082401 CDLF32