

Garant**Taphouder MLA IK 50 bar, HSK-A 100, Tapbereik: M6-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	338115 M6-20
GTIN	4045197422958
Artikelklasse	31M

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
- Verhoging van de standtijd van de tap/roltap maximaal 300%.
- Inwendige koelvloeistoefoevoer tot 50 bar.
- Veilig spannen in snelwisselinzetstukken voor ER-spantangen.
- Rondloop schachtconus t.o.v. conus bij inzetstuk < 3 µm.

Toepassing:

Op bewerkingscentra met synchroonspindel.

- Voor het compenseren van spoedverschillen tussen de tap en synchroonspindel.
- Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

Accessoires:

ER-spantangen, zie nr. 308881-309240 (maat ER11 / 16 / 25). ER-tap-spantangen met vierkant, zie nr. 309399 - 309413 (maat ER 11 / 16 / 25).

Snelwisselinzetstukken en verlengstukken, zie nr. 338120 – 338142.

Aantrekbouten, zie nr. 308600 – 308806.

Koelvloeistofleiding voor HSK, zie nr. 309880.

Dopsleutel voor HSK, zie nr. 309890.

Opmerking:

Maximaal toerental 4000 min⁻¹.

Technische beschrijving

Tapbereik	M6 – M20
Binnen-Ø D ₁	32 mm
Geschikt voor ER-grootte	25
Lengtecompensatie trek	1 mm
Buiten-Ø D	60 mm
Afkoppellengte A-maat	91 mm
Lengtecompensatie druk	0,2 mm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	DIN 69893
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Vorm	A
Producttype	Taphouder

Accessoires

ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309411 10
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309409 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308946 5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309409 6

ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308946 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309411 12
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308946 4
Snelwisselinzetstuk voor taphouderMLA voor ER-spantang-maat 16	338120 16
HSK-koelvløestofleiding Voor HSK 100	309880 100
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308941 4
BasisverlengstukMLA voor ER-spantang-maat 25	338130 25
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309411 7
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309411 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308941 13
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309409 12
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309411 9
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309411 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308941 12

ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308941 5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309409 10
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309409 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309409 14
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309411 14
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309409 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309411 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308941 3
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309409 11
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309411 16
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309409 16
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308946 14