



## Universele soldeerbout, Verwarmingsvermogen: 80W



### Bestelgegevens

Bestelnummer	082100 80
GTIN	4003008069471
Artikelklasse	04C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Duurzame industriële soldeerbouten met **Ersadur duurzame soldeerpunten** (30-voudige levensduur ten opzichte van gewone, koperen soldeerpunten). **Opwarmtijd 3 min.** (maat 300 ca. 5 min.). Aansluitkabel 1,5 m rubberen kabel (PVC bij maat 30). **Met standaard** (niet maat 30).

### Technische beschrijving

Gewicht zonder kabel	220 g
Verwarmingsvermogen	80 W
Geschikt voor Cu-diameters tot	4 mm <sup>2</sup>
Breedte soldeerpunt	4,8 mm
Temperatuur soldeerpunt na 3 minuten	410 °C
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Soldeerbout

### Accessoires

Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g Soldeerdraad-Ø 1,5 mm	082365 1,5
Soldeerpunt Artikelomschrijving producent 82JD	082400 82JD
Desoldeer pomp PDD03, kunststof, antistatisch	082355

Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g  
Soldeerdraad-Ø 1 mm

---

082365 1