

**Garant****ER-spantanghouder, PSC 63 kort, voor ER-spantang-maat: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308515 16
GTIN	4045197471604
Artikelklasse	31C

**Omschrijving****Uitvoering:**

- met Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

**Toepassing:**

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 vorm A en B.

**Levering:**

inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

**Accessoires:**

ER-spantangen nr. 308881 – 309434. ER-spansleutel nr. 309680 resp. 613300.

Koelvloeistofleiding en dopsleutel nr. 309885 en 309893.

Inwendige koeling: ja

Spanbereik: 0,5 - 10 mm

Afkoppellengte A-maat: 60 mm

Buiten-Ø D: 28 mm

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610: 16

**Technische beschrijving**

Spanbereik	0,5 - 10 mm
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	16

Voor ER-spantangen	16
Afkoppellengte A-maat	60 mm
Buiten-Ø D	28 mm
Opname	PSC 63 kort
Opnamenorm	ISO 26623-2
Balancerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spantanghouder

## Accessoires

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308906 8
Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308920 10
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308906 5

ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309160
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308922 8
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308921 4
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309012
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spantangenset 6-delig, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm met afdichting	309014
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308901 6

ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308921 7
HiRunER spansleutel voor momentsleutels Type 16	309749 16
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting	309164
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting en spuitnippels	309165
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308920 9
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308906 9