



Vloeiboor vlak (zonder kraag), Voor draad M: M6



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 082735 M6 |
| GTIN | 2050001740267 |
| Artikelklasse | 04D |

Omschrijving

Uitvoering:

HM-vloeiboor voor het maken van kerngaten als voorbereiding voor het roltappen.

Omschrijving:

De vloeiboor genereert via de HM-veelhoekcontour wrijvingswarmte, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.

Voordeel:

- **Grote kosten- en tijdsbesparing ten opzichte van conventionele methodes (bijv. intrekmoeren).**
- **Spaanloos, zonder afval; vervangt blindklink-, las- en persmoeren.**
- **Solide basis voor schroefdraad met hoge uittrekkkrachten.**
- **Voor alle gangbare materiaaldiktes en draadafmetingen (schroefdraad volgens DIN 13).**

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|------------------------|
| Aanbevolen toerental | 2400 min ⁻¹ |
| Kerngat-Ø | 5,4 mm |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Aanbevolen aandrijfvermogen | 1 kW |
| Voor draad M | M6 |
| Maximale materiaaldikte | 5 mm |
| Schacht-Ø | 6 mm |
| Producttype | Vloeiboren |