

**Garant**
**Aantrekbout afgedicht, vorm B, Zonder boring, Geschikt voor conus: 50**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	308620 50
GTIN	4045197150950
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving**
**Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

**Toepassing:**

- Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
- In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
- In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

**Opmerking:**

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

**afgedicht** – met O-ring.

**ISO 7388-3** voldoet aan oude norm DIN 69872.

**Technische beschrijving**

L <sub>1</sub>	34 mm
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 50
Maximaal aanhaalmoment	150 Nm
Hoek A	15 graden
Totale lengte L	74 mm
Geschikt voor conus	50

Kop-Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Schroefdraad M	M24
Kraag-Ø D	36 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Boringeigenschap	Zonder boring
Aantrekbouten-norm	ISO 7388-3
Producttype	Aantrekbout

---

## Accessoires

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308825 50