

**Garant****Krimhouder, PSC 63 A = 120, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308571 16
GTIN	4045197471949
Artikelklasse	31C

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Accessoires:**

Krimhouderverlengstuk nr. 302410 – 302417. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.  
Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893 en balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	120 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Opname	PSC 63 A = 120
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Onderbouwkast	354290
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20