

**Garant****Krimhouder, PSC 63 kort, Span-Ø D1: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308568 3
GTIN	4045197486332
Artikelklasse	31C

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Accessoires:**

Krimhouderverlengstuk nr. 302410 – 302417. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.  
Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893 en balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Opmerking:**

Geen lengteverstelling mogelijk.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Buiten-Ø D	17 mm
Opname	PSC 63 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1

Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Onderbouwkast	354290
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 3-5 mm	354240 3-5