

HOLEX**Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht, Zonder boring, Geschikt voor conus: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308700 40
GTIN	4045197151025
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Opmerking:

afgedicht – met O-ring.

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten. Geen geschikte spansleutel beschikbaar.

Technische beschrijving

Geschikt voor conus met kleurcode	SK 40
Schroefdraad M	M16
Kop-Ø D ₁	21,1 mm
L ₁	25,1 mm
Kraag-Ø D	25,1 mm

Maximaal aanhaalmoment	50 Nm
Totale lengte L	53 mm
Geschikt voor conus	40
Sleutelwijdte	22 mm
Boringeigenschap	Zonder boring
Producttype	Aantrekbout