

**Aantrekbout 45° afgedicht, met boring, Geschikt voor conus: 50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308765 50
GTIN	4045197532749
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Opmerking:

afgedicht – met O-ring.

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Technische beschrijving

Kop-Ø D ₁	23 mm
Totale lengte L	85 mm
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 50
L ₁	45 mm
Kraag-Ø D	38 mm
Maximaal aanhaalmoment	150 Nm
Schroefdraad M	M24

Geschikt voor conus	50
Sleutelwijdte	30 mm
Boringeigenschap	met boring
Aantrekbouten-norm	MAS 403
Producttype	Aantrekbout

Accessoires

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308825 50