

Garant**Krimphouder, PSC 63 kort, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308568 6
GTIN	4045197471796
Artikelklasse	31C

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302417. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.
Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893 en balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Ø D ₂	21 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D ₁	6 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Opname	PSC 63 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/308568-6>