

**HOLEX****Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht, met boring, Geschikt voor conus: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308720 40
GTIN	4045197151049
Artikelklasse	32Z

**Omschrijving****Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

**Toepassing:**

Voor gereedschap met conusschacht **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

**Opmerking:**

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten. **afgedicht** – met O-ring. Geen geschikte spansleutel beschikbaar.

Kraag-Ø D: 25,1 mm

Kop-Ø D<sub>1</sub>: 21,1 mm

Totale lengte L: 53 mm

L<sub>1</sub>: 25,1 mm

Schroefdraad M: M16

Maximaal aanhaalmoment: 50 Nm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad M	M16
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 40

Geschikt voor conus	40
Maximaal aanhaalmoment	50 Nm
Kraag-Ø D	25,1 mm
Kop-Ø D <sub>1</sub>	21,1 mm
L <sub>1</sub>	25,1 mm
Totale lengte L	53 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Boringeigenschap	met boring
Producttype	Aantrekbout DIN69872 SK40 L1=29mm