

Garant**Aantrekbout Vorm B, met boring, Geschikt voor conus: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308640 40
GTIN	4045197150967
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

- Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
- In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
- In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

Opmerking:

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.
Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M16
Totale lengte L	44,5 mm
L ₁	16,25 mm
Kraag-Ø D	22,5 mm
Maximaal aanhaalmoment	50 Nm
Kop-Ø D ₁	18,95 mm

Geschikt voor conus	40
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 40
Boringeigenschap	met boring
Aantrekbouten-norm	ISO 7388
Producttype	Aantrekbout

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
--	-----------