

**Garant****Krimphouder, PSC 63 kort, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 308568 10     |
| GTIN          | 4045197471819 |
| Artikelklasse | 31C           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Accessoires:**

Krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302417. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.  
Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893 en balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Afkoppellengte A-maat | 80 mm       |
| Ø D <sub>2</sub>      | 24 mm       |
| Span-Ø D <sub>1</sub> | 10 mm       |
| Buiten-Ø D            | 32 mm       |
| Opname                | PSC 63 kort |
| Opnamenorm            | ISO 26623-1 |
| Inwendige koeling     | ja          |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 µm                            |
| Verspaningsstrategie               | HPC                               |
| Verspaningsstrategie               | HSC                               |
| Producttype                        | Krimphouder                       |

### **Geschikte producten**

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/308568-10>