

HOLEX**Speciale aantrekbout met binnendraad, met boring, Geschikt voor conus: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308740 40
GTIN	4045197151063
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Opmerking:

afgedicht – met O-ring.

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten. Geen geschikte spansleutel beschikbaar.

Technische beschrijving

Binnendraad	M16
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 40
Kop-Ø D ₁	21,1 mm
Schroefdraad M	M16
Geschikt voor conus	40
L ₁	25,1 mm

Kraag-Ø D	25,1 mm
Totale lengte L	53 mm
Maximaal aanhaalmoment	50 Nm
Binnendraaddiepte	17 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Boringeigenschap	met boring
Producttype	Aantrekbout