



Aantrekbout afgedicht, vorm B, met boring, Geschikt voor conus: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	308650 40
GTIN	4045197150981
Artikelklasse	32Z

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

- Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
- In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
- In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

Opmerking:

afgedicht – met O-ring.

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Technische beschrijving

Totale lengte L	44,5 mm
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 40
Kop-Ø D ₁	18,95 mm
Schroefdraad M	M16
Kraag-Ø D	22,5 mm

L ₁	16,25 mm
Geschikt voor conus	40
Maximaal aanhaalmoment	50 Nm
Sleutelwijdte	18 mm
Boringeigenschap	met boring
Aantrekbouten-norm	ISO 7388
Producttype	Aantrekbout

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40