

**Aantrekbout 60° afgedicht, met boring, Geschikt voor conus: 30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308785 30
GTIN	4045197648044
Artikelklasse	32Z

**Omschrijving****Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

**Toepassing:**

Voor gereedschap met conusschacht **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Opmerking:**

**afgedicht** – met O-ring.

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

**Technische beschrijving**

Schroefdraad M	M12
Geschikt voor conus	30
L <sub>1</sub>	23 mm
Kop-Ø D <sub>1</sub>	11 mm
Totale lengte L	43 mm
Kraag-Ø D	16,5 mm
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 30

Maximaal aanhaalmoment	20 Nm
Sleutelwijdte	13 mm
Boringeigenschap	met boring
Aantrekbouten-norm	MAS 403
Producttype	Aantrekbout

---

## Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor  
conusmaat 30

308835 30