

Garant

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B, Zonder boring, Geschikt voor conus: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	308615 40
GTIN	4045197554543
Artikelklasse	31Z

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

- Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
- In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
- In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

Opmerking:

afgedicht – met O-ring.

ISO 7388-3 voldoet aan oude norm DIN 69872.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Technische beschrijving

Geschikt voor conus met kleurcode	SK 40
Kop-Ø D ₁	19 mm
Hoek A	15 graden
Totale lengte L	54 mm
L ₁	26 mm

Schroefdraad M	M16
Maximaal aanhaalmoment	50 Nm
Kraag-Ø D	23 mm
Geschikt voor conus	40
Sleutelwijdte	19 mm
Boringeigenschap	Zonder boring
Aantrekbouten-norm	ISO 7388-3
Producttype	Aantrekbout

Accessoires

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308825 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40