

Garant**Krimhouder, PSC 63 A = 120, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308571 10
GTIN	4045197471918
Artikelklasse	31C

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
- Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Krimhouderverlengstuk nr. 302410 – 302417. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.
Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893 en balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Ø D ₂	24 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Opname	PSC 63 A = 120
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Onderbouwkast	354290
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1