



## Tapverlengstuk, Type: 13



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 338400 13     |
| GTIN          | 4045197422996 |
| Artikelklasse | 32H           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

#### Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

#### Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Verlengstuk $\varnothing D_4$        | 26 mm   |
| Verlengstuk $L_2$                    | 100 mm  |
| Verlengstuk $K_2$                    | 14,5 mm |
| Voor vierkant $K_1$                  | 14,5 mm |
| Voor opspanlengte $l_1$              | 43 mm   |
| Voor draadschacht- $\varnothing d_2$ | 18 mm   |
| Verlengstuk $L_3$                    | 200 mm  |

|  |             |
|--|-------------|
| Voor nominale schroefdraad- $\varnothing$ d <sub>1</sub> DIN 374/376 | M22 – M24   |
| Verlengstuk $\varnothing$ D <sub>3</sub>                             | 18 mm       |
| Producttype  | Verlengstuk |