

**Papieren afplakband, set, Breedte x lengte (mm x m): 25X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083645 25X50
GTIN	4005801208460
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

Tesakrepp® 4329 is een **dun** en **flexibel** papieren afplakband met **lichte crêpestructuur**, is zeer stevig bij nat schuren en goede **lak- en plamuurhechting**. Bovendien is het geschikt voor algemene **afplak- en lakwerkzaamheden** bij een temperatuurbelasting tot 70 °C.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Dikte	0,13 mm
Breedte	25 mm
Fabrikantnummer	tesakrepp® 4329
Kleur	gelig
Lengte	50 m
Rekbaarheid	10 %

Lijm	Natuurrubber
Trekvastheid	0,33 N/mm
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 70 %
Dragermateriaal	Papier
Bijzonderheid	repulpable
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Bijzonderheid	beschrijfbaar
Aantal tapes	12
temperatuurbestendig tot	70 °C
Opslagtemperatuur	15 - 35 °C
Liner aanwezig	nee
Kleefkracht op staal	0,28 N/mm
Toepassing	Afdekwerkzaamheden
Type plakband	eenzijdig
Producttype	Plakband