

SWISS TOOLS

**Boorstanghouder links, PSC, Schacht-Ø / plaatafmeting – A-maat:
50/11-90mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320396 50/11-90
GTIN	2050001715746
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr.320610–320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

As-puntafstand f	17 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Plaatafmeting	11
Reservedeel	S05
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Minimale voorboor-Ø D ₁ min	32 mm
Schacht-Ø	50 mm
Nuttige lengte L _N	70 mm
Opname	PSC
Inzetsoort	links
Opnamenorm	ISO 26623-1

Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	107,5 graden
Producttype	Boorstanghouder