

**ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 40 A = 100, voor ER-spantang-maat: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302780 16
GTIN	4250122612254
Artikelklasse	36E

Omschrijving**Uitvoering:**

buiten- en binnenconus geslepen.
Alle schachten gebruieneerd.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 0,5 - 10 mm

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 28 mm

Reserve-ER-spanmoer: 16

ER-spansleutel: 16

Technische beschrijving

Spanbereik	0,5 - 10 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm

Voor ER-spantangen	16
Reserve-ER-spanmoer	16
ER-spansleutel	16
Buiten-Ø D	28 mm
Opname	BT 40 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spantangenset 6-delig, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm met afdichting	309014
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	308922 3

ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting	309164
ER-spantangenset 15-delig 2–16 mm	309240
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308922 8
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308922 6
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308920 2
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309160
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting en spuitnippels	309165
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308901 9
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309012
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308906 4
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308922 9

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308906 6
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308901 10
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308920 4
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308921 6
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308906 10
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308921 8
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309425 6

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308920 5
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40