

**Zelfspannende boorhouder Spiro, Type: 160/16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	341010 160/16
GTIN	4019208009438
Artikelklasse	39R

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

Toepassing:

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

Norm:

DIN 238

Technische beschrijving

Type	160/16
Boorhouderlengte gesloten	109 mm
Boorhouderconus	B 16
Spanbereik	3 - 16 mm
Grootste boorhouderconus-Ø	15,733 mm
Boorhouderlengte geopend	95,5 mm
Buiten-Ø	56 mm
Producttype	Boorhouder sleutelloos

