

SWISS TOOLS

**boorstanghouder links, PSC, Schacht-Ø / plaatafmeting – A-maat:  
50/15-110mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320406 50/15-110
GTIN	2050001715166
Artikelklasse	36D

**Omschrijving****Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr.320610–320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø D <sub>1</sub> min	40 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Afkoppellengte A-maat	110 mm
Plaatafmeting	15
Reservedeel	P05
As-puntafstand f	22 mm
Schacht-Ø	50 mm
Nuttige lengte L <sub>N</sub>	90 mm
Opname	PSC
Inzetsoort	links
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Instelhoek κ	107,5 graden
Producttype	Boorstanghouder