

Garant
Zelfspannende boorhouder met spanbekken met diamantcoating, Type: 130

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 341050 130 |
| GTIN | 4045197191564 |
| Artikelklasse | 31K |

Omschrijving
Uitvoering:

Met **spanbekken voorzien van diamantcoating**, zelfspannend.

Toepassing:

Bijzonder geschikt **voor het spannen van VHM-boren** (groep 12) en **boren met harde schacht**. Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

Norm:

DIN 238

Opmerking:

Insteekschachten nr. 342600 in precisie-uitvoering gebruiken.

Spanbereik: 1 - 13 mm

Buiten-Ø: 50 mm

Boorhouderlengte geopend: 91 mm

Boorhouderlengte gesloten: 103 mm

Boorhouderconus: B 16

Grootste boorhouderconus-Ø: 15,733 mm

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|-----------|
| Grootste boorhouderconus-Ø | 15,733 mm |
| Boorhouderlengte gesloten | 103 mm |
| Boorhouderconus | B 16 |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Type | 130 |
| Spanbereik | 1 - 13 mm |
| Boorhouderlengte geopend | 91 mm |
| Buiten-Ø | 50 mm |
| Producttype | Boorhouder, zelfspannend |