

**Garant****Zelfspannende boorhouder met spanbekken met diamantcoating, Type: 130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	341050 130
GTIN	4045197191564
Artikelklasse	31K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met **spanbekken voorzien van diamantcoating**, zelfspannend.

**Toepassing:**

Bijzonder geschikt **voor het spannen van VHM-boren** (groep 12) en **boren met harde schacht**. Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

**Norm:**

**DIN 238**

**Opmerking:**

Insteekschachten nr. 342600 in precisie-uitvoering gebruiken.

**Technische beschrijving**

Grootste boorhouderconus-Ø	15,733 mm
Boorhouderlengte gesloten	103 mm
Boorhouderconus	B 16
Type	130
Spanbereik	1 - 13 mm
Boorhouderlengte geopend	91 mm
Buiten-Ø	50 mm

Producttype

Boorhouder sleutelloos