

**ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 40 A = 100, voor ER-spantang-maat: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302780 25
GTIN	4250122615330
Artikelklasse	36E

**Omschrijving****Uitvoering:**

buiten- en binnenconus geslepen.  
Alle schachten gebruieneerd.

**Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

**Levering:**

inclusief ER-spanmoer.

**Accessoires:**

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.  
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Opmerking:**

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 1 - 16 mm

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 42 mm

Reserve-ER-spanmoer: 25

ER-spansleutel: 25

**Technische beschrijving**

Reserve-ER-spanmoer	25
Voor ER-spantangen	25

Spanbereik	1 - 16 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
ER-spansleutel	25
Buiten-Ø D	42 mm
Opname	BT 40 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

## Accessoires

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308941 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308959 12
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308959 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spantangenset 7-delig, 4 – 16 mm met afdichting	309022
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	308959 13

ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308962 4
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308941 2
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308959 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spantangenset 15-delig 2–16 mm met afdichting en spuitnippels	309245
ER-spantangenset 15-delig 2–16 mm	309240
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308941 13
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 13 mm	308962 13
	309430 9

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie  
Nominale span-Ø d 9 mm

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308959 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308959 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308960 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308962 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308941 12
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309430 6
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 15 mm	308962 15
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 16 mm	308962 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308962 5
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40

ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308941 14
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 8 mm	309430 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308941 3
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308960 15
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308960 13
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308946 8
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308960 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308960 11
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308962 8
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308962 10
ER-spantangenset 15-delig 2–16 mm met afdichting	309244
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308941 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308962 7
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 7 mm	309430 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308960 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308960 5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308946 5

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 11 mm	308962 11
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	308962 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	308962 12
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25	309680 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308959 16
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308946 6