

3M**Doppelseitig Klebeband, Breedte x lengte (mm x m): 50X25**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083628 50X25
GTIN	8000280457008
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ 9191 is dubbelzijdig plakband en wordt gekenmerkt door een **drukgevoelige** synthese-rubberlijm met hoge kleefkracht en directe hechting.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Kleur	gelig
Breedte	50 mm
Lengte	25 m
Fabrikantnummer	9191
Materiaal afdekking	Gesiliconiseerd papier
Lijm	Synthetisch rubber

Type plakband	dubbelzijdig
Liner aanwezig	nee
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Magazijn luchtvochtigheid	40 - 65 %
Minimale houdbaarheid	12 maand
Dikte	0,26 mm
Toepassing	Monteren
Toepassing	Tapijt leggen
Opslagtemperatuur	16 - 25 °C
temperatuurbestendig tot	-30 - 75 °C
Dragermateriaal	Weefsel
Kleefkracht op staal	0,95 N/mm
Trekvastheid	2,6 N/mm
Rekbaarheid	9 %
Producttype	Plakband