



Tapverlengstuk met inwendige koeling, Type: 13



Bestelgegevens

Bestelnummer	338450 13
GTIN	4045197603708
Artikelklasse	32H

Omschrijving

Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistof toevoer.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voor vierkant K_1	14,5 mm
Voor opspanlengte l_1	43 mm
Verlengstuk L_2	100 mm
Verlengstuk L_3	200 mm
Voor nominale schroefdraad- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M22 – M24
Verlengstuk $\varnothing D_3$	18 mm
Verlengstuk K_2	14,5 mm

Verlengstuk $\varnothing D_4$	26 mm
Voor draadschacht- $\varnothing d_2$	18 mm
Producttype	Verlengstuk