



Tapverlengstuk met inwendige koeling, Type: 4L



Bestelgegevens

Bestelnummer	338450 4L
GTIN	4045197603500
Artikelklasse	32H

Omschrijving

Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Verlengstuk K_2	5,5 mm
Voor vierkant K_1	4,9 mm
Verlengstuk L_2	70 mm
Voor nominale schroefdraad- \varnothing d_1 DIN 374/376	M8
Voor draadschacht- \varnothing d_2	6 mm
Voor nominale schroefdraad- \varnothing d_1 DIN 371	M4,5 – M6
Voor opspanlengte l_1	26 mm

Verlengstuk L ₃	230 mm
Verlengstuk Ø D ₃	7 mm
Verlengstuk Ø D ₄	12,1 mm
Producttype	Verlengstuk