



## Tapverlengstuk met inwendige koeling, Type: 9



### Bestelgegevens

Bestelnummer	338450 9
GTIN	4045197603623
Artikelklasse	32H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

#### Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

#### Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Verlengstuk $\varnothing D_3$	11 mm
Verlengstuk $\varnothing D_4$	18 mm
Voor draadschacht- $\varnothing d_2$	11 mm
Voor opspanlengte $l_1$	36 mm
Verlengstuk $L_3$	130 mm
Voor nominale schroefdraad- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M14
Verlengstuk $L_2$	90 mm

Verlengstuk K <sub>2</sub>	9 mm
Voor vierkant K <sub>1</sub>	9 mm
Producttype	Verlengstuk