

**Zelfspannende boorhouder Spiro, Type: 100/12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	341010 100/12
GTIN	4019208009407
Artikelklasse	39R

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

Toepassing:

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

Norm:

DIN 238

Technische beschrijving

Boorhouderlengte geopend	80 mm
Spanbereik	0,5 - 10 mm
Boorhouderconus	B 12
Boorhouderlengte gesloten	91,5 mm
Grootste boorhouderconus-Ø	12,056 mm
Type	100/12
Buiten-Ø	43 mm
Producttype	Boorhouder sleutelloos

