



## ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 40 A = 160, voor ER-spantang-maat: 40



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302800 40
GTIN	4250122615378
Artikelklasse	36E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

buiten- en binnenconus geslepen.  
Alle schachten gebruineerd.

#### Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B**.

#### Levering:

inclusief ER-spanmoer.

#### Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.  
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

#### Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 3 - 26 mm

Afkoppellengte A-maat: 160 mm

Buiten-Ø D: 63 mm

Reserve-ER-spanmoer: 40

ER-spansleutel: 40

### Technische beschrijving

ER-spansleutel	40
Spanbereik	3 - 26 mm
Voor ER-spantangen	40

Reserve-ER-spanmoer	40
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	63 mm
Opname	BT 40 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

## Accessoires

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308992 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm	309040 26
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	308990 19
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	309040 9
	308801 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing  
afgedicht Geschikt voor conus 40

ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308990 13
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 10 mm	309434 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	309040 13
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 12 mm	309434 12
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308990 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	309040 25
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	309040 15
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308990 6
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 16 mm	309434 16
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308992 14

ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	308990 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308990 4
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 14 mm	309434 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308990 7
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spantangenset 23-delig 4–26 mm	309320
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	308990 25
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 8 mm	309434 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	309040 19
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
ER-spantangenset 23-delig 4–26 mm	309028
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308992 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	308990 23
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309434 6

Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	309040 5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 9 mm	309434 9
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spantangenset 15-delig 2–16 mm	309240
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	309040 18