



## Zelfspannende boorhouder Spiro, Type: 100/16



### Bestelgegevens

Bestelnummer	341010 100/16
GTIN	4019208196534
Artikelklasse	39R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Robuuste** driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

#### Toepassing:

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

#### Norm:

**DIN 238**

### Technische beschrijving

Boorhouderconus	B 16
Boorhouderlengte gesloten	91,5 mm
Boorhouderlengte geopend	80 mm
Type	100/16
Spanbereik	0,5 - 10 mm
Grootste boorhouderconus-Ø	15,733 mm
Buiten-Ø	43 mm
Producttype	Boorhouder sleutelloos

