

**Krachtspanhouder, BT 40, Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302865 32
GTIN	4045197549082
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Geringe wrijving door naaldlager.**
- **Beschermd met anticorrosiecoating.**
- **Stof- en waterdicht.**
- **Zeer hoge spankracht verhoogt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Flexibel spanbereik door middel van spantangen.**
- **Spankracht tot 1000 Nm.**

**Callout:**

Axiale uitsparingen aan de binnenzijde voorkomen effectief het doorglijden van het gereedschap.

Grote radiale stijfheid door herhalingsnauwkeurig spannen tegen een aanligvlak voorkomt de afbuiging en zorgt voor een hoge bewerkingsnauwkeurigheid en lange gereedschapsstandtijden.

T-groeven nemen olie en vet op zodat een betrouwbare draaimomentoverbrenging is gegarandeerd.

Absoluut soepel draaien van de spanmoer.

**Toepassing:**

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

**Levering:**

inclusief spanmoer.

**Accessoires:**

Haaksleutel nr. 628400.

Aantrekbouten nr. 308760 – 308795.

Spantangen nr. 309566 – 309570.

## Technische beschrijving

Geschikte haaksleutel nr. 628400	68 / 75
Span-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Afkoppellengte A-maat	105 mm
Spantangbuiten-Ø D	66 mm
Opname	BT 40
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondlooptrouwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

## Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 14 mm	309576 14
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 6 mm	309576 6
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Haaksleutelmet haak Voor moer buiten-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 20 mm	309576 20
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 25 mm	309576 25
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309576 16

Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm	309576 8
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 10 mm	309576 10
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm	309576 12
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40