

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Zelfspannende boorhouder, Type: 100/12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	341000 100/12
GTIN	4045197308320
Artikelklasse	33A

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

Toepassing:

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

Norm:**DIN 238****Technische beschrijving**

Grootste boorhouderconus-Ø	12,056 mm
Boorhouderconus	B 12
Spanbereik	0,5 - 10 mm
Boorhouderlengte geopend	80 mm
Type	100/12
Boorhouderlengte gesloten	91,5 mm
Buiten-Ø	43 mm
Producttype	Boorhouder sleutelloos

