

**ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 50 kort, Voor ER-spantangen: 16 ER****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302820 16
GTIN	4250122615385
Artikelklasse	36E

Omschrijving**Uitvoering:**

buiten- en binnenconus geslepen.

Alle schachten gebruineerd. Balanceerkwaliteit G6,3/20000 min⁻¹.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B**.

Levering:

inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309720.

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 0,5 - 10 mm

Afkoppellengte A-maat: 70 mm

Buiten-Ø D: 28 mm

Reserve-ER-spanmoer: 16

ER-spansleutel: 16

Technische beschrijving

Reserve-ER-spanmoer	16
Afkoppellengte A-maat	70 mm

Spanbereik	0,5 - 10 mm
Voor ER-spantangen	16
ER-spansleutel	16
Buiten-Ø D	28 mm
Opname	BT 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC

Accessoires

HP-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308906 9
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308812 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308906 8
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308906 3
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308810 50
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308906 7
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309425 3,5

ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308901 10
HP-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting en spuitnippels	309165
HP-spantangenset met afdichting (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
HP-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309371 7
HP-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	309370 8
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309160
HP-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	309371 5
HP-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	309370 7
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308922 10
HP-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309372 6
HP-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	309370 2
HP-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308921 9
HP-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	309371 3
HP-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	309370 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308906 10
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308830 50
HP-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308906 6
HP-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309372 8

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308921 3
HP-spantangenset (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308921 4
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309012
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308920 1
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting	309164
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 16	309700 16
HP-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309371 10
HP-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308922 7
HP-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 16	309680 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308921 8
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308901 9
HP-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	309372 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308901 7
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
HP-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spansleutel 1/2 inch-SW25 Voor ER-spantanghouder 16	309720 16

ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308922 9
HP-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308906 5
HP-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308920 6
HP-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308920 8
Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308820 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spantangenset 6-delig, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm met afdichting	309014
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308922 5

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50

308785 50