

**Krachtspanhouder, BT 50, Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302870 32
GTIN	4045197549099
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geringe wrijving door naaldlager.**
- **Beschermd met anticorrosiecoating.**
- **Stof- en waterdicht.**
- **Zeer hoge spankracht verhoogt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Flexibel spanbereik door middel van spantangen.**
- **Spankracht tot 1000 Nm.**

Callout:

Axiale uitsparingen aan de binnenzijde voorkomen effectief het doorglijden van het gereedschap.

Grote radiale stijfheid door herhalingsnauwkeurig spannen tegen een aanligvlak voorkomt de afbuiging en zorgt voor een hoge bewerkingsnauwkeurigheid en lange gereedschapsstandtijden.

T-groeven nemen olie en vet op zodat een betrouwbare draaimomentoverbrenging is gegarandeerd.

Absoluut soepel draaien van de spanmoer.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

inclusief spanmoer.

Accessoires:

Haaksleutel nr. 628400.

Aantrekbouten nr. 308760 – 308795.

Spantangen nr. 309566 – 309570.

Technische beschrijving

Spantangbuiten-Ø D	66 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	68 / 75
Afkoppellengte A-maat	105 mm
Span-Ø D ₁	32 mm
Opname	BT 50
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

Accessoires

Haaksleutelmet haak Voor moer buiten-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 25 mm	309570 25
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 18 mm	309570 18
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm	309570 8
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 10 mm	309570 10
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309570 16
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm	309570 12
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 20 mm	309570 20

Spantang voor krachtspanhouder Nominale span- \varnothing d 6
mm

309570 6