

**ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 50 A = 160, voor ER-spantang-maat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302830 40
GTIN	4250122615491
Artikelklasse	36E

Omschrijving**Uitvoering:**

buiten- en binnenconus geslepen.
Alle schachten gebruineerd.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B**.

Levering:

inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 3 - 26 mm

Afkoppellengte A-maat: 160 mm

Buiten-Ø D: 63 mm

Reserve-ER-spanmoer: 40

ER-spansleutel: 40

Technische beschrijving

ER-spansleutel	40
Reserve-ER-spanmoer	40
Spanbereik	3 - 26 mm

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Voor ER-spantangen	40
Buiten-Ø D	63 mm
Opname	BT 50 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308992 12
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308990 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	309040 18

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 12 mm	309434 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	308990 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	309040 19
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
ER-spantangenset 23-delig 4–26 mm	309320
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	308990 21
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309434 6
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	309040 13
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 14 mm	309434 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	308990 25
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 25 mm	308992 25
	309434 8

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie
Nominale span-Ø d 8 mm

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388
geschikt voor conusmaat 50

308812 50

ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm

309040 12

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm

308992 20

ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm

309040 23

ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm

308990 4

ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm

308990 12

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50

308785 50

ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm

309040 26

ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm

308990 5

ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm

309040 5

ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm

309040 4

ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm

309040 10

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm

308992 10

ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm

308990 26

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50

308790 50

ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm

309040 24

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50

308795 50

ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm

309040 21

ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm

308990 24

ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm

308990 20

ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm

309040 20

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie
Nominale span-Ø d 16 mm

309434 16

ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm

308990 16

ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm

308990 7

ER-spantangenset 23-delig 4–26 mm

309028

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie
Nominale span-Ø d 9 mm

309434 9

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	308990 17
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 10 mm	309434 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	308990 23