



OZ-spantanghouder Vorm ADB, BT 40 A = 70, Spanbereik: 2-16 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302880 2-16
GTIN	
Artikelklasse	36E

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen.

Kogelgelagerde dopmoer voor hogere houdkracht en betere rondloop.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **ISO 10897**.

Levering:

Inclusief OZ-spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, OZ-spantangen nr. 309540 – 309565, haaksleutel nr. 628400.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 70 mm

Buiten-Ø D: 43 mm

Reserve-spanmoer nr. 309670: 2 - 16

Geschikte haaksleutel nr. 628400: 40/42

Technische beschrijving

Geschikte haaksleutel nr. 628400	40/42
Reserve-spanmoer nr. 309670	2 - 16
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Spanbereik	2 - 16 mm

Buiten-Ø D	43 mm
Opname	BT 40 A = 70
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 6 mm	309540 6
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 9 mm	309540 9
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 8 mm	309540 8
Haaksleutel met haak Voor moer buiten-Ø 40/42 mm	628400 40/42
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 16 mm	309540 16
Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40

OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 14 mm	309540 14
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 12 mm	309540 12
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) Geschikt voor conus 40 SK	308820 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 10 mm	309540 10
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308812 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 5 mm	309540 5
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 11 mm	309540 11
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 4 mm	309540 4
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 13 mm	309540 13
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 15 mm	309540 15
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40

Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 7 mm	309540 7
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308810 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40